

Cura Dello Zaino



Osprey raccomanda i prodotti Nikwax® per la cura dello zaino. Per istruzioni complete su come pulire il tuo zaino, visita il sito www.ospreypacks.com/PackTech/PackCare

Il tuo zaino è un prodotto estremamente durevole, costruito per fronteggiare anni di uso e di usura. Vi sono comunque delle tecniche base da seguire per garantire la tenuta ottimale del tuo zaino.

- Dopo ogni viaggio assicurati di pulire a fondo lo zaino.
- Se è bagnato, fallo asciugare bene.
- Allenta tutte le cinghie.
- Lava lo zaino di quando in quando..

Riempi il Tuo Zaino

Caricare correttamente il tuo zaino ti darà il miglior comfort durante il trasporto. Per informazioni complete visita il sito:

www.ospreypacks.com/PackTech/HowToPackYourPack



Heavy ————— Light

Garanzia

Osprey progetta, in modo sostenibile, zaini costruiti per durare una vita e dotati di un'eccellente garanzia, qualunque sia il tuo equipaggiamento. Per i dettagli, visita il sito www.ospreypacks.com.



Hai delle domande? Contatta il Servizio clienti Osprey. Aiuto concreto da persone concrete. Naviga nella scheda del servizio clienti sul sito www.ospreypacks.com.

Osprey Packs, Inc.
115 Progress Circle
Cortez, CO 81321 USA
+1 866 284 7830

Manuale del Proprietario Serie Escapist



Complimenti per aver acquistato uno zaino Osprey Serie Escapist. La nostra cura maniacale per i dettagli ti regala uno zaino multifunzione e vogliamo essere certi che tu possa capirlo e utilizzarlo al massimo delle sue potenzialità. Di seguito troverai una panoramica del tuo zaino a 360 gradi.

CARATTERISTICHE IN COMUNE

Imbracatura Modificata BioStretch™ con Busto Regolabile



Ogni zaino della Serie Escapist è dotato dell'imbracatura ventilata e di sostegno Modificata BioStretch™, che consiste di gommapiuma scanalata rivestita in maglia, cinghia regolabile sullo sterno con fibbia con fischietto di salvataggio e tasca cernierata integrata per dispositivi elettronici. Le due misure

con busto regolabile garantiscono un'eccezionale calzatura e regolabilità. Per regolare la misura del busto: **A** Allentare le cinghie sollevacarico sulla parte superiore dell'imbracatura, **B** individuare l'icona della freccia e far passare una mano tra il pannello posteriore e l'imbracatura per separare la chiusura a strappo, **C** far scorrere l'imbracatura in posizione usando le frecce come guida, **D** premere con forza per innestare nuovamente la chiusura.

Comparto Esterno di Idratazione

Tra il pannello posteriore e il corpo principale dello zaino Serie Escapist è situato un comparto esterno di idratazione, progettato per essere facilmente accessibile e per limitare l'impatto sullo spazio del comparto interno. **A** Individuare e allentare le cinghie sollevacarico/dell'imbracatura per accedervi. **B** Posizionare il serbatoio nel comparto usando il clip cucito all'interno, a seconda della necessità. **C** Direzionare il tubo a sinistra/destra attraverso le guide elastiche sull'imbracatura come si preferisce, quindi stringere nuovamente le cinghie sollevacarico.



Accesso Caricamento Pannello




Ogni zaino della Serie Escapist è dotato di doppio accesso cernierato al contenuto interno del comparto di carico principale.

Cintura da Vita Bio-Stretch™

Ogni zaino della Serie Escapist dispone di una cintura da vita modificata Bio-Stretch™ che consiste di gommapiuma scanalata rivestita in maglia con doppie tasche cernierate e della chiusura modificata dritta ErgoPull™, progettata per garantire comfort e prestazioni.

Nota: il modello Escapist 20 non dispone di tasche nella cintura da vita.



Tasca Tagliata Superiore



La tasca tagliata superiore, cernierata, permette ulteriori soluzioni di organizer/capienza ed è in tessuto impresso a caldo, per evitare che oggetti preziosi si graffino e consentire al contempo una facile pulizia.

Tasca del Pannello Frontale

Gli zaini della Serie Escapist dispongono di un doppio comparto frontale cernierato con tasca interna nascosta in tessuto, portachiavi, organizer e tasche a maglie porta-attrezzi, ideali per il trasporto di pompe, attrezzi e camere d'aria per biciclette.



Sospensione AirScape™



Ogni zaino della Serie Escapist è dotato di un pannello posteriore AirScape™, che consiste di gommapiuma sporgente modellata rivestita di maglia con canali di aerazione per offrire il massimo di comfort, praticità e prestazioni.

Chiusura ErgoPull™



Tutte le cinture da vita Escapist sono dotate del nostro esclusivo modello modificato dritto ErgoPull™. Per metterlo in azione, allentare sufficientemente le cinghie, in modo da poter collegare la fibbia centrale. Quindi,

afferrare le estremità libere delle cinghie da ciascun lato e tirare verso l'interno e trasversalmente con entrambe le mani contemporaneamente.

Clip Porta-casco LidLock™



Ogni zaino della Serie Escapist è dotato di un clip porta-casco LidLock™ con sistema elasticizzato di controllo del carico che garantisce un trasporto rapido e sicuro del casco. Per farne uso **A** Individuare il clip LidLock™ accanto alla parte superiore del pannello frontale dello zaino ed estrarlo dallo stesso. **B** In posizione verticale, passare il LidLock™ attraverso il foro del casco dalla parte inferiore e bloccare in posizione orizzontale. **C** Sul pannello esterno destro dello zaino si trova un cordino ad anello, che serve per aumentare o diminuire la tensione. Per rimuovere il casco, eseguire la procedura in senso contrario.

Osprey AddOns™

Personalizza e proteggi il tuo zaino con la linea completa di Osprey AddOns™. Per scoprire la gamma completa rivolgiti al tuo rivenditore locale Osprey o visita il sito Web www.ospreypacks.com



Comparto Sulla Base



I modelli Escapist 30 e 25 dispongono di un doppio comparto cernierato sulla base con divisore in stoffa cucito all'interno, ideale per riporre abiti sporchi, scarpe e molti altri oggetti essenziali.

Tasche a Maglie Frontali e Laterali

Oltre alla tasca a maglie frontale, ogni zaino della Serie Escapist dispone di due tasche a maglie laterali con sistema di compressione InsideOut™, che consente di tendere e fissare il carico con facilità, anche quando le tasche sono utilizzate. Per direzionare le cinghie di compressione InsideOut™ come si desidera, **A** individuare la fibbia a becco d'anatra che si trova sulla parte superiore e laterale della tasca laterale in tessuto elasticizzato e sfilare la cinghia attraverso questa fibbia e il corrispondente cursore vicino al pannello posteriore dello zaino. **B** Ora, direzionare la cinghia per la compressione interna o esterna posizionando il cursore all'interno o all'esterno della tasca laterale e ripetendo la procedura precedente in senso contrario.



Attacco per Luce Intermittente



Vicino alla base di ogni zaino della Serie Escapist è situato un attacco rinforzato per luce intermittente, per garantire la massima visibilità.

Protezione Impermeabile Integrata

Ogni zaino della Serie Escapist è dotato di una protezione impermeabile incorporata ad alta visibilità, studiata per proteggere il contenuto del tuo zaino anche nelle condizioni atmosferiche più avverse. La protezione impermeabile è in materiali riflettenti e dispone di un supporto per luce intermittente per una maggiore sicurezza.

Per utilizzarla, **A** individuare il comparto cernierato della protezione impermeabile vicino alla base dello zaino, aprire la cerniera ed estrarre la protezione impermeabile dal comparto in modo da coprire la parte superiore e inferiore dello zaino; **B** tendere in posizione usando il fermo posto nella parte inferiore della protezione impermeabile. Per riporre nuovamente la protezione impermeabile nel comparto, ripetere la procedura in senso contrario. Per estrarre del tutto la protezione impermeabile, sganciare il dispositivo di bloccaggio dal cordino ad anello e rimuovere.

Nota: per evitare la formazione di muffa, rimuovere la protezione impermeabile e lasciarla asciugare completamente dopo averla usata sotto la pioggia.



CARATTERISTICHE ESCLUSIVE



Escapist 30

Il modello Escapist 30 è uno zaino tecnico con caricamento a pannelli per le attività giornaliere, ideale per bicicletta, escursioni in bici di una giornata e per tutte le avventure in montagna.

- Doppia apertura cernierata del comparto di base
- Cintura da vita con doppie tasche cernierate

Materiali principali

210D Nylon Mini-hex

Dimensioni	Capacità	Peso
S/M	1620 cu. in. / 27 L	2 lb 5 oz / 1050 g
M/L	1800 cu. in. / 30 L	2 lb 7 oz / 1100 g

Escapist 25

Il modello Escapist 25 è uno zaino tecnico con caricamento a pannelli per le attività giornaliere, ideale per bicicletta, escursioni in bici di una giornata e per tutte le avventure in montagna.

- Doppia apertura cernierata del comparto di base
- Cintura da vita con doppie tasche cernierate



Materiali principali

210D Nylon Mini-hex

Dimensioni	Capacità	Peso
S/M	1320 cu. in. / 22 L	2 lb 2 oz / 960 g
M/L	1500 cu. in. / 25 L	2 lb 4 oz / 1020 g

Escapist 20

Il modello Escapist 20 è uno zaino tecnico con caricamento a pannelli per le attività giornaliere, ideale per lunghe escursioni in mountain bike di una giornata e per tutte le avventure in montagna di durata inferiore.



Materiali principali

210D Nylon Mini-hex

Dimensioni	Capacità	Peso
S/M	1080 cu. in. / 18 L	1 lb 11 oz / 760 g
M/L	1200 cu. in. / 20 L	1 lb 13 oz / 820 g

Seratoio HydraForm™

Aggiungi al tuo zaino un seratoio di idratazione Osprey HydraForm™ da 2 o 3 litri per una gestione dell'acqua stabile ed efficiente quando sei in movimento. Per maggiori informazioni, rivolgiti al tuo rivenditore locale Osprey o visita il sito www.ospreypacks.com.

